



PRONEX DRY SPRAY

Protettivo antiossidante a velo secco

CARATTERISTICHE

Il **PRONEX DRY** contiene una resina acrilica trasparente e forma una pellicola secca, lucida, trasparente, ed estremamente sottile.

Il prodotto forma un rivestimento senza soluzione di continuità, elastico e trasparente, che aderisce a tutti i metalli, al legno ed alla carta.

La pellicola che si forma, anche se molto sottile e quasi invisibile, protegge contro l'usura, l'ossidazione e le manipolazioni ed è resistente all'attacco della maggior parte degli alcali, degli acidi e dei comuni agenti chimici industriali.

- ✓ Forma immediatamente un rivestimento protettivo che non copre e non nasconde la superficie su cui è applicato.
- ✓ Il rivestimento che si forma è senza soluzione di continuità ed elastico.
- ✓ Protegge gli utensili, gli accessori e le attrezzature contro l'ossidazione, la corrosione, la muffa e l'umidità.
- ✓ Resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche, degli alcali, e degli acidi.
- ✓ Protegge dall'umidità i contatti elettrici, i cavi, i poli delle batterie e le candele dei motori.
- ✓ Protegge negli ambienti di lavoro i disegni tecnici e gli altri documenti frequentemente usati.
- ✓ Grazie alla elasticità della pellicola che si forma, il **PRONEX DRY** è un ottimo impermeabilizzante per teloni, coperture in tela cerata, tende da campeggio.

MODALITA' D'USO

Verificare che le superfici da proteggere siano perfettamente pulite, sgrassate ed esenti da polvere o umidità.

Spruzzare il prodotto in modo uniforme e regolare da una distanza di 30 cm circa.

Il **PRONEX DRY** essicca in circa 10 minuti e solo dopo completa essiccazione è possibile applicare una seconda mano di prodotto.

La pellicola che si forma è asportabile con diluente sintetico.

Per non intasare irrimediabilmente l'erogatore, usare il prodotto solo dopo energica agitazione. A fine lavoro spruzzare con la bombola capovolta fino a notare la fuoriuscita di solo gas.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto: bombola aerosol da 400 ml

Colore: incolore

Odore: solvente

Pressione bombola: 5-6 Bar

Densità a 20°C: 0.72